


Conector cu afisaj MFL-230AC

Cod: 10005

FESTO

cu diode luminoase (LED)



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Greutate produs	14 g
Conectare electrica	Oglinda de conectare tip B conform EN 175301-803 conform standard industrial (11 mm)
Tensiune nominala de operare AC	230 V
Frecventa de retea	50 ... 60 Hz
Oscilatii admisibile ale tensiunii	-20 % / +15 %
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Materialul carcasei	PA6 ranforsat