



Ventil panou frontal SVS-4-1/8

Cod: 10192

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	4/2 monostabil
tip de actionare	mecanic
Debit nominal	120 l/min
Presiune de operare Mpa	0,35 ... 0,8 MPa
presiune de operare	3,5 ... 8 bar
Structura constructiva	Scaunul pistonului
Tip de revenire	arcuri mecanice
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Tip de comanda	direct
directie de curgere	nu este reversibil
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
forta de actionare	8 N
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conexiune pneumatica 3	G1/8
Conexiune pneumatica 4	G1/8
Materialul protectiei	POM
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Aluminiu