



# Micro-ventil cu tchet SO-3-PK-3-B

Cod: 10403

FESTO

cu racord striat DN 3 mm, normal deschis

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 deschis, monostabil
tip de actionare	mecanic
Debit nominal	60 l/min
presiune de operare	-0,95 ... 8 bar
Tip de revenire	arcuri mecanice
Deschidere nominala	1,8 mm
Tip de comanda	direct
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
forta de actionare	6 N
Greutate produs	7 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	PK-3
Conexiune pneumatica 2	PK-3
Materialul carcasei	Alama POM