


# Priza NECU-M-B12G5-C2-PB

Cod: 1067905

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Greutate produs	48,7 g
Conexiune electrica 1	Priza dreapta, M12x1, 5-pini, codificat B, cu protectie
Codificare stechere	B
Conexiune electrica 2	Cleme cu surub, pot fi ecranate
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 125 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 125 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	4 A
Rezistenta la tensiune	1,5 kV
Proprietati de transmisie	DIN EN 50173 / CAT 5
Diametru cablu permis	6 ... 8 mm
Sectiune transversala racord	0,14 ... 0,75 mm <sup>2</sup>
Tip de protectie	IP67
Temperatura mediului	-25 ... 85 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune nichelat
Materialul contactului electric	Alama placat cu aur