

# Furca SGA-M20X1,5

Cod: 10769

FESTO

cu filet exterior, pentru fixarea oscilanta a cilindrilor



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	M20x1,5
Deviatie radiala +/-	5 mm
Compensare a unghiului +/- pozitie instalare	120 deg Oricare
Racord filetat	Filet exterior M20x1,5
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	954 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul pinului de montaj	otel galvanizat
Materialul articulatiei sferice	otel zincat
Materialul sigurantei	Otel de arc, galvanizat