


# Drosel de precizie GRPO-70-PK-3

Cod: 10803

FESTO

este utilizat pentru reglarea precisa a debitului



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie de drosel
Conexiune pneumatica 1	PK-3
Conexiune pneumatica 2	PK-3
tip de actionare	manual
Elemente de ajustare	Buton rotativ cu scala
tip fixare	Montare pe panou frontal
Debit nominal normal in directia droselului	40,7 l/min
presiune de operare	0 ... 8 bar
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Materialul carcasei	ranforsat PA
pozitie instalare	Oricare
Presiune operare de la 2 la 1	0 ... 0,5 bar
Debit nominal standard pe directia de control de la 0,1->0 MPa (1->0 bari, 14,5->0 psi)	19 l/min
Debit normal pe directia de control 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	60 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura medie	-10 ... 50 °C
Greutate produs	48 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR PVC
Materialul suportului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul conectorului PK	Aliaj de aluminiu forjat Alama
Materialul suruburilor	otel