


Kit axial EAMM-A-D19-42A

Cod: 1087642

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	1,1 Nm
Greutate produs	130 g
Cod interfata actuator	D19A
Cod interfata, intrare motor	42A
Indicatie material	conform RoHS