


Kit axial EAMM-A-D19-35S

Cod: 1087729

FESTO

pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
tip de protectie	IP40
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
moment de rotatie transferabil	1,1 Nm
greutate produs	90 g
Cod interfata actuator	D19A
Cod interfata motor In	35S
indicatie material	contine substante cu LABS conform RoHS