



Cilindru standard DSN-1/2"-3"-P

Cod: 11326

FESTO

Conform DIN ISO 6432, cu inele elastice la capetele de cursa.
Diverse optiuni de fixare cu sau fara componente suplimentare.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| cursa | 76,2 mm |
| diametru piston | 1/2" |
| bazat pe norme | ISO 6432 |
| amortizare | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| capat tija de piston | filet exterior |
| presiune de operare | 1 ... 10 bar |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| forta teoretica la 6 bar, revenire | 50,9 N |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 67,9 N |
| racord pneumatic | M16x1,5 |
| informatii referitoare la material pentru capac | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR TPE-U(PU) |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inoxidabil inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru teava de cilindru | otel inoxidabil inalt aliat |