



Amortizor de soc DYSR-8-8-Y5

Cod: 1138641

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	8
cursa	8 mm
Amortizare	reglabil
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	3 m/s
Durata de revenire scurta	0,2 s
Durata de revenire lunga	3 s
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
lungime de amortizare	8 mm
Forta maxima de oprire	400 N
Consumul de energie maxim la o cursa	4 J
Consumul de energie maxim pe ora	24.000 J
Energia reziduala maxima	0,01 J
Forta de revenire	1,8 N
Greutate produs	60 g
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	otel aliaj inalt
Materialul tije	otel aliaj inalt