

# Amortizor de soc DYSR-12-12-Y5-T

Cod: 1138643

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	12
cursa	12 mm
Amortizare	reglabil
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	3 m/s
Durata de revenire scurta	0,2 s
Durata de revenire lunga	1 s
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
lungime de amortizare	12 mm
Forta maxima de oprire	900 N
Consumul de energie maxim la o cursa	10,8 J
Consumul de energie maxim pe ora	60.000 J
Energia reziduala maxima	0,05 J
Forta de revenire	4,5 N
Greutate produs	120 g
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcusei	otel galvanizat
Materialul tije	otel aliaj inalt