



Amortizor de soc DYSR-16-20-Y5

Cod: 1138644

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	16
cursa	20 mm
Amortizare	reglabil
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	3 m/s
Durata de revenire scurta	0,3 s
Durata de revenire lunga	1 s
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
lungime de amortizare	20 mm
Forta maxima de oprire	1.600 N
Consumul de energie maxim la o cursa	32 J
Consumul de energie maxim pe ora	100.000 J
Energia reziduala maxima	0,16 J
Forta de revenire	5,4 N
Greutate produs	200 g
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcusei	otel galvanizat
Materialul tijei	otel cu aliaj de inalta calitate, calit