

Amortizor de soc DYSR-20-25-Y5-T

Cod: 1138647

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	20
cursa	25 mm
Amortizare	reglabil
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	3 m/s
Durata de revenire scurta	0,3 s
Durata de revenire lunga	3 s
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
lungime de amortizare	25 mm
Forta maxima de oprire	2.500 N
Consumul de energie maxim la o cursa	62,5 J
Consumul de energie maxim pe ora	135.000 J
Energia reziduala maxima	0,32 J
Forta de revenire	9 N
Greutate produs	425 g
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcusei	otel galvanizat
Materialul tijei	otel cu aliaj de inalta calitate, calit