


Distribuitor cu comanda electrica MVH-5-1/8-S-B-VI

Cod: 116000

FESTO

Cu bobina si actiune manuala suplimentara, fara conector electric.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/2 monostabil
tip de actiune	electric
debit nominal normal	750 l/min
presiune de operare	0 ... 10 bar
structura constructiva	scaun tip taler
tip de revenire	arcuri mecanice
tip de protectie	IP65
deschidere nominala	5 mm
marimea ramei	27 mm
principiu de etansare	moale
actiune manuala auxiliara	da
tip de comanda	pilotat
directia de curgere	nu este reversibil
presiune de comanda	2 ... 10 bar
durata de deconectare	36 ms
durata de conectare	17 ms
caracteristica bobina	24V DC
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
mediu de comanda	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
tip fixare	cu gaura de trecere
racord aer de comanda 12	G1/8
racord pneumatic 1	G1/8
racord pneumatic 11	G1/8