



# Distribuitor cu comanda electrica JMVH-5-1/4-S-B-VI

Cod: 116006

FESTO

Cu bobine siactonare manuala suplimentara, fara conectori electrici.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/2 bistabil
tip de actionare	electric
debit nominal normal	1.600 l/min
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
structura constructiva	scaun tip taler
tip de protectie	IP65
deschidere nominala	10 mm
marimea ramei	33 mm
principiu de etansare	moale
actionare manuala auxiliara	da
tip de comanda	pilotat
directia de curgere	reversibil
presiune de comanda	2 ... 10 bar
durata de comutare	18 ms
caracteristica bobina	24V DC
mediu de operare	aer comprimat filtrat, grad de filtrare 40 µm, gresat sau negresat vacuum
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
mediu de comanda	aer comprimat filtrat, grad de filtrare 40 µm, gresat sau negresat
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
tip fixare	cu gaura de trecere
racord aer de comanda 12	G1/4
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 11	G1/4
indicatie material	contine substante cu LABS