

# Manometru PAGL-HP3-63-60-G14

Cod: 1166938

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniu afisaj [bar]	0 ... 60 bar
Zona de afisare	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
Corespunde normelor	EN 837-1
Marime nominala manometru	63
Structura constructiva	manometru cu tub Bourdon
tip fixare	montare in linie
mediu de operare	Gaze inerte Fluide neutre
Presiune de operare Mpa	0 ... 6 MPa
presiune de operare	0 ... 60 bar
Presiune de operare	0 ... 870 psi
Factor sarcina alternativa	0,66
Clasa preciziei de masurare	1,6
Tip de protectie	IP65
Temperatura de depozitare	-40 ... 70 °C
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Indicatie material	conform RoHS
Pozitia racordului	Partea posterioara centrata
Conexiune pneumatica	G1/4
Materiale in contact cu mediul	Alama
Materialul dopului filetat	Alama
Materialul carcasei	otel
Materialul ecranului	PS
Culoare carcasa	argint
Greutate produs	80 g
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	fara acetilena fara oxigen
Scala	Scala tripla bar (exterior) Mpa (la exterior) psi (intern)