



Distribuitoare cu comanda electrica MVH-5-1/4-L-S-B-VI

Cod: 117429

FESTO

Cu bobina si actiune manuala suplimentara, fara conector electric.
Acest tip este potrivit pentru actiune cu vacuum.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/2 monostabil
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
presiune de comanda	3 ... 10 bar
mediu de operare	aer comprimat filtrat, grad de filtrare 40 µm, gresat sau negresat vacuum
mediu de comanda	aer comprimat filtrat, grad de filtrare 40 µm, gresat sau negresat
racord aer de comanda 12	G1/4
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 11	G1/4
indicatie material	contine substante cu LABS