


Kit axial EAMM-A-M80-120G

Cod: 1190774

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	75 Nm
Greutate produs	1.370 g
Cod interfata actuator	M80
Cod interfata, intrare motor	120G
Indicatie material	conform RoHS