



# Ventil panou frontal SV-5-M5-B

Cod: 11914

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	5/2 monostabil
tip de actionare	manual
Debit nominal	95 l/min
Presiune de operare Mpa	0 ... 0,8 MPa
presiune de operare	0 ... 8 bar
Structura constructiva	Ventil cu scaun si revenire cu arc
Tip de revenire	arcuri mecanice
Deschidere nominala	2,3 mm
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Tip de comanda	direct
Suprapunere	acoperire pozitiva
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
forta de actionare	17 N
Greutate produs	53 g
tip fixare	Montare pe panou frontal cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	M5
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Material plastic Alama