


Placa drosel GRO-ZP-3-ISO

Cod: 119674

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie de drosel
presiune de operare	0 ... 16 bar
Debit nominal	1.500 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-20 ... 80 °C
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
tip fixare	cu orificiu