


# Kit axial EAMM-A-D19-40A

Cod: 1199152

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	1,1 Nm
Greutate produs	110 g
Cod interfata actuator	D19A
Cod interfata, intrare motor	40A
Indicatie material	conform RoHS