


Kit paralel EAMM-U-50-D32-42A-78

Cod: 1201607

★ Gama de produse standard

adecvat pentru actionari electrice.

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------|------------------------|
| marime de fabricatie | 50 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Raport de transmisie | 1:1 |
| Numarul maxim de turatii | 6.000 1/min |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de depozitare | -25 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| Tip de protectie | IP40 |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Momentul de inertie a masei | 12,1 kgmm ² |
| Cuplu de actionare in gol | 0,01 Nm |
| Moment de rotatie transferabil | 1 Nm |
| Greutate produs | 610 g |
| Cod interfata actuator | D32B |
| Cod interfata, intrare motor | 42A |
| Indicatie material | conform RoHS |