


Distribuitor cu comanda electrica MUH-5/2-D-3C-VI

Cod: 120361

FESTO

pentru insula de ventile VIMP-/VIFB-04.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/2 monostabil
tip de actionare	electric
latime	65 mm
debit nominal normal	4.500 l/min
presiune de operare	2 ... 10 bar
structura constructiva	sertar cu piston
tip de revenire	arcuri pneumatice
tip de protectie	IP65
aprobare	c UL us - Recognized (OL)
deschidere nominala	14,5 mm
marimea ramei	72 mm
principiu de etansare	moale
pozitie instalare	oricare
corespunde normelor	ISO 5599-2
actionare manuala auxiliara	cu impingere
tip de comanda	pilotat
alimentare cu aer pilot	intern
directia de curgere	nu este reversibil
libertate de suprapunere	da
afisarea pozitiei de comutare	nu
presiune de comanda	2 ... 10 bar
durata de deconectare	36 ms
durata de conectare	29 ms
tensiune nominala de operare DC	24 V
oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
greutate produs	1.260 g
tip fixare	cu gaura de trecere
racord pneumatic 1	Placa de racordare dimensiunea 03 conform ISO 5599-2
racord pneumatic 2	Placa de racordare dimensiunea 03 conform ISO 5599-2
racord pneumatic 3	Placa de racordare dimensiunea 03 conform ISO 5599-2
racord pneumatic 4	Placa de racordare dimensiunea 03 conform ISO 5599-2
racord pneumatic 5	Placa de racordare dimensiunea 03 conform ISO 5599-2
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
Informatie material sertar piston	otel