

# Inel de centrare EAML-80-6-80

Cod: 1209006

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	38 mm
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	23 g
Cod interfata actuator	M80
Cod interfata carcasa cuplaj	80A
Indicatie material	conform RoHS