

Tub material plastic PU-13-SW

Cod: 12133

FESTO

pentru racordurile CN si CK, flexibilitate si rezistenta deosebite, poliuretan (nu este recomandat pentru industria alimentara).

Presiunea maxima este permisa la temperatura maxima.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	17,6 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	83 mm
Diametru interior	13 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	-0,95 ... 10 bar Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-35 ... 60 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,133 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru stut cu diametrul interior de 13 mm cu piulita
Culoare	negru
Duritate Shore	A 86 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-U(PU)