


Limitator pentru capat de cursa SVK-3-PK-3

Cod: 12146

FESTO

cu actionare cu bila.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	mecanic
Debit nominal	50 l/min
presiune de operare	-0,9 ... 8 bar
Structura constructiva	Scaun sferic
Tip de revenire	arcuri mecanice
Deschidere nominala	1,5 mm
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Tip de comanda	direct
directie de curgere	nu este reversibil
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura medie	-10 ... 80 °C
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	PK-3
Conexiune pneumatica 2	PK-3
Conexiune pneumatica 3	nu este captat