

Kit paralel EAMM-U-145-S95-140A-288

Cod: 1220582

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	145
pozitie instalare	Oricare
Raport de transmisie	1:1
Numarul maxim de turatii	4.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	2.270 kgmm ²
Cuplu de actionare in gol	2 Nm
Moment de rotatie transferabil	50 Nm
Greutate produs	14.850 g
Cod interfata actuator	S95
Cod interfata, intrare motor	140A
Indicatie material	conform RoHS