

Racord rapid cu stut CN-M5-PK-3

Cod: 12255

FESTO

pentru furtunele din plastic PAN, PUN, PP, PU, PR cu inel de etansare.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	2,5 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	-0,95 ... 10 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior M5
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 4 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	otel