

Amortizor de soc YSRW-DGC-40/50-B

Cod: 1232870

FESTO

pentru axe liniare DGC si DGCI.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40 50
Amortizare	autoreglabil Caracteristica soft
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	3 m/s
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul tije	otel aliaj inalt