


Placa racordare VABS-C8-12XB-QX-B

Cod: 1236025

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

[Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare](#)

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	12 mm
Numarul maxim de pozitii de ventile	1
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere maxim la fixarea ventilului	0,48 ... 0,72 Nm
Cuplu de strangere maxim, montaj perete	1,3 Nm
Greutate produs	15 g
Racord aer auxiliar de comanda 12/14	pregatit pentru cartus
Conexiune pneumatica 1	pregatit pentru cartus
Conexiune pneumatica 3	pregatit pentru cartus
Conexiune pneumatica 5	pregatit pentru cartus
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	ranforsat PA