

Cuplaj EAMC-30-35-6-12

Cod: 123855

FESTO

pentru DGE



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	6 mm
Diametru de prindere 2	12 mm
marime de fabricatie	30
Lungime nominala	35 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	8.000 1/min
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	6,1 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	7,5 Nm
Greutate produs	45 g
Indicatie material	conform RoHS