



# Cilindru plat EZH-1,5/6,5-10

Cod: 13009

FESTO

Asigurata anti-rotire



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	10 mm
Diametru piston	3 mm Diametru echivalent
Amortizare	Fara amortizare
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Structura constructiva	Piston tija dreptunghiulara
Detectarea pozitiei	fara
siguranta contra torsiunii/ghidaj	tija dreptunghiulara
Presiune de operare Mpa	0,3 ... 0,6 MPa
presiune de operare	3 ... 6 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	3,8 N
Fora minima teoretica a revenirii cu arc	1 N
Fora maxima teoretica a revenirii cu arc	1,7 N
Greutate produs	4 g
tip fixare	cu gaura transversala
Conexiune pneumatica	niplu-fisa PK-3
Materialul protectiei	Aluminiu
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu
Materialul tije	ranforsat PA