


# Placa de adaptare VABA-S6-7-S2-3-P-B-G1

Cod: 1302090

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2026. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	60 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de bobine de ventil	26
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	2.600 g
Racord aer auxiliar de comanda 12	G1/8
Conexiune pneumatica 1	G1
Conexiune pneumatica 3	G1
Conexiune pneumatica 5	G1
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul placii	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul suruburilor	otel zincat