



## Fisa tehnica

| Caracteristica  | valoare  |
|---|--|
| marime de fabricatie                                    | standard   |
| pozitie instalare                                       | Oricare  |
| Model   | Dop  |
| Marimea legaturii                                       | 50   |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 0,6 MPa   |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura       | -0,95 ... 6 bar  |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 87 psi   |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura       | -0,095 ... 1,4 MPa   |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare          | -0,95 ... 14 bar   |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura       | -13,775 ... 203 psi  |
| Clasificare maritima                                    | vezi certificatul  |
| mediu de operare  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa conform declaratiei fabricantului pe <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare     | functionare cu lubrifiere posibila   |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 1 - Rezistenta redusa la coroziune   |
| Conformitatea PWIS                                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura mediului                                    | -10 ... 80 °C  |
| Greutate produs   | 2 g  |
| Conexiune pneumatica 1                                  | Diametrul bucei 10 mm  |
| Indicatie material                                      | conform RoHS   |
| Materialul carcasei                                     | PBT  |