

Racord rapid QS-B-12-10-10

Cod: 130972

Produs in retragere de pe piata

reducator.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
deschidere nominala	6,9 mm
pozitie instalare	oricare
marimea legaturii	10
structura constructiva	principiu Push-Pull
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
greutate produs	21 g
racord pneumatic 1	pentru tub cu diametru exterior 12 mm
racord pneumatic 2	pentru furtun cu diametru exterior 10 mm
culoarea inelului de slabire	albastru
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	PBT
informatii referitoare la material pentru inel de decuplare	POM
informatii referitoare la material pentru etansare furtun	NBR
informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil inalt aliat