


Racord rapid Y QSY-B-16-10

Cod: 132139

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| marime de fabricatie | standard |
| deschidere nominala | 8,5 mm |
| pozitie instalare | oricare |
| marimea legaturii | 10 |
| structura constructiva | principiu Push-Pull |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare posibila cu ungere |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| aprobare | Germanischer Lloyd |
| greutate produs | 45 g |
| numarul evacuarilor | 2 |
| numar linii de alimentare | 1 |
| racord pneumatic 1 | pentru tub cu diametru exterior 16 mm |
| racord pneumatic 2 | pentru furtun cu diametru exterior 16 mm |
| culoarea inelului de slabire | albastru |
| indicatie material | conform RoHS |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | PBT |
| informatii referitoare la material pentru inel de decuplare | POM |
| informatii referitoare la material pentru etansare furtun | NBR |
| informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil inalt aliat |