


Kit axial EAMM-A-D40-55A-S1

Cod: 1322182

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	12,5 Nm
Greutate produs	350 g
Cod interfata actuator	D40A D40B
Cod interfata, intrare motor	55A
Indicatie material	conform RoHS