


# Cartus QSPLLK10-4

Cod: 132603

FESTO

cu conector push-in, in L



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
Deschidere nominala	2,3 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	inel O
pozitie instalare	Oricare
Model	Forma L, lung
Marimea legaturii	10
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Clasificare maritima	vezi certificatul
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
Greutate produs	2,4 g
tip fixare	Ac de fixare
Conexiune pneumatica 1	Cartus 10 mm
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 4 mm
Culoarea inelului de slabire	albastru
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	ranforsat PA
Materialul inelului de eliberare	POM
Materialul etanșării furtunului	NBR
Materialul sistemului de retinere al tubului	otel inoxidabil aliaj inalt