



# Modul de prindere EV-15/40-4

Cod: 13289

FESTO

cu functie de resetare



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	4 mm
Suprafata de prindere	15x40
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu simpla actiune
presiune de operare	2 ... 6 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F5
Temperatura mediului	-20 ... 40 °C
Greutate produs	45 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica	M5
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul membranei	TPE-U(PU)