

Racord rapid T QST-V0-4

Cod: 132896

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
Deschidere nominala	2,8 mm
Material testat la foc	UL94 V-0 (carcasa) UL94 V-0 (inel de desfacere)
Model	in forma de T
Marimea legaturii	1
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Indicatii privind presiunea de operare	Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata)
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	9,6 g
Conexiune pneumatica 1	pentru furtun cu diametrul exterior de 4 mm
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 4 mm
Culoarea inelului de slabire	negru
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PBT
Materialul inelului de eliberare	PBT
Materialul etanșării furtunului	NBR
Materialul sistemului de retinere al tubului	otel inoxidabil aliaj inalt Alama