

# Racord rapid L NPQP-LQ-R12-Q12-FD

Cod: 133070

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| marime de fabricatie                                | standard   |
| Deschidere nominala                                 | 6,9 mm   |
| Model   | forma L, conector push-in suplimentar pe lungime |
| Marimea legaturii                                   | 1  |
| Structura constructiva                              | Principiu Push-Pull                              |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare      | -0,95 ... 10 bar                                 |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila               |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune      |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-zona III                               |
| Food-safe   | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura mediului                                | -20 ... 60 °C                                    |
| Greutate produs                                     | 28 g   |
| tip fixare  | Hexagon extern SW 22                             |
| Conexiune pneumatica 1                              | Filet exterior R1/2                              |
| Conexiune pneumatica 2                              | pentru furtun cu diametrul exterior de 12 mm     |
| Indicatie material                                  | conform RoHS                                     |
| Materialul carcasei                                 | PP   |
| Materialul sistemului de retinere al tubului        | otel inoxidabil aliaj inalt                      |