


Rezistenta de franare CACR-KL2-33-W2400

Cod: 1336619

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	600
pozitie instalare	Convectie libera vertical
Rezistor de franare cu energie pulsata la 380 V	21.600 Ws
Rezistor de franare cu energie pulsata la 780 V	21.600 Ws
Performanta la 35% ED si 20°C	3.600 W
Putere nominala a rezistentei de franare	1.440 W
Rezistenta nominala de franare la 380 V	1.440 W
Rezistenta nominala de franare la 780 V	1.440 W
Valoarea rezistentei	33 Ohm
Aprobare	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Greutate produs	8.000 g
tip fixare	cu orificiu cu accesorii la alegere:
Indicatie material	conform RoHS