

Bucsa de centrare EAMH-145-12-C34-P

Cod: 1354108

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|-------------------------------|------------------------|
| marime de fabricatie | 145 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Numarul maxim de turatii | 4.000 1/min |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de depozitare | -25 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Momentul de inertie a masei | 43,9 kgmm ² |
| Greutate produs | 338 g |
| Indicatie material | conform RoHS |