


Furca CRSG-M6

Cod: 13567

FESTO

Rezistent la coroziune, conform DIN 8140



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	M6
pozitie instalare	Oricare
bazat pe norme	DIN 71752 ISO 8140
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F5a
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	22 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul pinului de montaj	otel aliaj inalt
Materialul furcii	otel aliaj inalt
Materialul piulitei	otel aliaj inalt
Materialul sigurantei	otel aliaj inalt