


Furca CRSG-M16X1,5

Cod: 13571

FESTO

Rezistent la coroziune, conform DIN 8140



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|---|
| marime de fabricatie | M16x1,5 |
| pozitie instalare | Oricare |
| bazat pe norme | DIN 71752 ISO 8140 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Clasificarea RSBP conform CD-0033 | F5a |
| Temperatura mediului | -40 ... 150 °C |
| Greutate produs | 380,2 g |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul pinului de montaj | otel aliaj inalt |
| Materialul furcii | otel aliaj inalt |
| Materialul piulitei | otel aliaj inalt |
| Materialul sigurantei | otel aliaj inalt |