


# Actionare oscilanta DRRD-25-180-FH-Y9A

Cod: 1360248

★ Gama de produse standard

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	25
unghi de amortizare	79 deg
Stabilirea unghiului de rotire in ambele parti	+10 /-190 deg
Unghi de oscilatie	180 deg
Amortizare	Y9: amortizare hidraulica interna normala
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	cremaliera/pinion
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Presiune de operare Mpa	0,2 ... 1 MPa
presiune de operare	2 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	5,15 Nm
Moment de inertie admisibil	0,15 kgm <sup>2</sup>
Greutate produs	1.358 g
tip fixare	cu orificiu cu filet interior la alegere:
Conexiune pneumatica	M5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul arborelui de anternare	Otel calit
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat fin eloxat