

Regleta de conectare VABM-C8-12E-G14-28-M1-L

Cod: 1361877

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

[Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare](#)

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	12 mm
Numarul maxim de pozitii de ventile	28
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere maxim la fixarea ventilului	0,6 Nm
Cuplu de strangere maxim, montaj perete	5 Nm
Greutate produs	1.704 g
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 3	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat