


Racord multiplu KM-22-B

Cod: 13694

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	4 mm
Marimea legaturii	1
Presiune de operare Mpa	-0,095 ... 0,8 MPa
presiune de operare	-0,95 ... 8 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 116 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Numar maxim de racorduri	22
Conexiune pneumatica	pentru furtun cu diametrul exterior de 3 mm pentru furtun cu diametrul exterior de 4 mm pentru furtun cu diametrul exterior de 6 mm
Indicatie material	conform RoHS