



Ventil cu parghie TH/O-3-PK-3

Cod: 13794

FESTO

cu racord striat conectare pentru tuburi DN 3 mm. Functie de modul de conectare, normal deschis sau normal inchis.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 deschis/inchis, monostabil
Debit nominal	80 l/min
presiune de operare	0 ... 8 bar
Structura constructiva	Scaunul pistonului
Deschidere nominala	2,5 mm
Tip de comanda	direct
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
forta de actionare la pozitia de inchis	8 N
forta de actionare la pozitia de deschis	6 N
Greutate produs	18 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	PK-3
Conexiune pneumatica 2	PK-3
Conexiune pneumatica 3	PK-3
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Material plastic