

# Valve proportionale pentru alte medii VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4N-4

Cod: 1387299

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                     | valoare                                       |
|--|---|
| structura constructiva                             | Pinch valve actionat pneumatic                |
| tip de actionare                                   | pneumatic                                     |
| principiu de etansare                              | moale   |
| pozitie instalare                                  | oricare                                       |
| tip fixare   | montare in linie                              |
| conectare armatura                                 | NPT 1/2                                       |
| diametru nominal DN                                | 15  |
| functiune de ventil                                | 2/2 deschis, monostabil                       |
| directia de curgere                                | reversibil                                    |
| Presiune operare                                   | 0 ... 4 bar                                   |
| presiune nominala ventil                           | 10  |
| Presiune diferentiala                              | 2,5 bar                                       |
| Presiune de spargere                               | 16 bar  |
| Presiune suprasarcina                              | 7,8 bar                                       |
| tip de revenire                                    | Elasticitate                                  |
| tip de comanda                                     | cu actionare externa                          |
| racord aer auxiliar de comanda 12                  | G1/8  |
| presiune de comanda                                | 1 ... 6,5 bar                                 |
| mediu de comanda                                   | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Mediu  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| viscozitate max.                                   | 4.000 mm <sup>2</sup> /s                      |
| temperatura mediului                               | -5 ... 60 °C<br>-5 ... 60 °C                  |
| debit nominal normal                               | 12.800 l/min                                  |
| durata de conectare                                | 250 ms  |
| durata de deconectare                              | 250 ms  |
| valoare b  | 0,85  |
| valoare C  | 33,44 l/sbar                                  |
| indicatie material                                 | conform RoHS                                  |
| informatii referitoare la material pentru carcasa  | otel inoxidabil inalt aliat                   |
| cod material carcasa                               | 1.4435  |
| Informatii material capac cutie                    | otel inoxidabil inalt aliat                   |
| umar material capac cutie                          | 1.4435  |
| informatii referitoare la material pentru etansari | FPM   |
| Informatii despre elementul de inchidere           | NBR   |
| greutate produs                                    | 440 g   |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 4   |